

**WNMG 080416, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252118 CA025P
GTIN	4960664865932
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080416 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 3,8 mm

posuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1 - 3,8 mm
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	PS
Gatunek	CA025P
promień naroża	1,6 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza	HM

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,8 mm
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080416
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia