

**DNMG 150608, Gatunek: PR015S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250797 PR015S
GTIN	4960664837366
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150608 PR015S Gatunek: PR015S

Łamacz wiórów: MU

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 3,5 mmposuw f : 0,05 - 0,18 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 25 - 70 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza 	HM
Gatunek	PR015S
Zastosowanie główne	S
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	25 - 70 m/min
Łamacz wiórów	MU

posuw f	0,05 - 0,18 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia