

**TNMG 160408, Gatunek: PR005S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251583 PR005S
GTIN	4960664836758
Klasa artykułu	25E

Opis

TNMG 160408 PR005S Gatunek: PR005S

Łamacz wiórów: MU

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 3,5 mmposuw f : 0,05 - 0,15 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 30 - 90 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 90 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
posuw f	0,05 - 0,15 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\min}$.	0,5 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,5 mm
Łamacz wiórów	MU
Gatunek	PR005S
Zastosowanie główne	S
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia