

 GRIDLINE

Szafka narzędziowa kompletna GridLine z szufladami 75 kg, 20 × 20G, wys. w mm / liczba szuflad: 800/6A



Dane zamówienia

Numer katalogowy	930505 800/6A
GTIN	4062406066352
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 24 × 24G, z szufladami 20 × 20G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Wyposażenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Grubość materiału: 1,2 mm

Nośność szuflad/szufladopótek: 75 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Pomocnicze środki mocujące: Punch out

Regulacja wysokości co: 25 mm

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość: 800 mm
 szerokość: 600 mm
 głębokość: 600 mm
 wysokość użytkowa: 700 mm
 szerokość użytkowa szuflad: 500 mm
 głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

Opis techniczny

głębokość	600 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
masa	92 kg
wysokość	800 mm
szerokość	600 mm
Liczba szuflad	6
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość użytkowa	700 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Pomocnicze środki mocujące	Punch out
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	20 × 20G

Aksesoria

Cokół GridLine o głębokości 24G, Wysokość 50 mm Szerokość obudowy w G 24	958060 24
Cokół GridLine ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 24G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 24	958066 24
Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950300 75/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950320 100/1
Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950300 75/2
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950320 75/1
Cokół GridLine ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 24G, Wysokość 100 mm Szerokość obudowy w G 24	958065 24
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 24X24	951985 24X24
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 24X24	951980 24X24
Wymiar w G 24X24	951975 24X24
Błat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem Wymiary w G 24X24	951970 24X24