

 GRIDLINE

## Szafka narzędziowa kompletna GridLine z szufladami 75 kg, 20 × 20G, wys. w mm / liczba szuflad: 900/6A



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 930505 900/6A |
| GTIN             | 4062406066383 |
| Klasa artykułu   | 9GK           |

### Opis

#### Wykonanie:

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 24 × 24G, z szufladami 20 × 20G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

#### Wyposażenie:

Szuflady o wysokości frontu mm

#### Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

#### wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Grubość materiału: 1,2 mm

Nośność szuflad/szufladopótek: 75 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Pomocnicze środki mocujące: Punch out

Regulacja wysokości co: 25 mm

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość: 900 mm  
 szerokość: 600 mm  
 głębokość: 600 mm  
 wysokość użytkowa: 800 mm  
 szerokość użytkowa szuflad: 500 mm  
 głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

## Opis techniczny

|  |  |
|--|--|
| głębokość użytkowa szuflad             | 500 mm   |
| wysokość użytkowa                      | 800 mm   |
| wysokość                               | 900 mm   |
| głębokość użytkowa szuflad w G         | 20   |
| masa                                   | 97 kg  |
| Liczba szuflad                         | 6  |
| szerokość użytkowa szuflad w G         | 20   |
| szerokość                              | 600 mm   |
| szerokość użytkowa szuflad             | 500 mm   |
| głębokość                              | 600 mm   |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G      | 20×20  |
| Grubość materiału                      | 1,2 mm   |
| Nośność szuflad/szufladopótek          | 75 kg  |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 %  |
| Prowadnica wysuwana szuflad            | Blokada wysuwu   |
| Pomocnicze środki mocujące             | Punch out  |
| Regulacja wysokości co                 | 25 mm  |
| Zamek patentowy                        | modułowa wkładka   |
| Wybór kolorów                          | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| certyfikat bezpieczeństwa              | GS TÜV Rheinland   |
| Szerokość x głębokość w G              | 20 × 20G   |

## Aksesoria

|  |              |
|--|--------------|
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 100/1 | 950320 100/1 |
| Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1                          | 950300 75/1  |
| Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 24X24  | 951985 24X24 |
| Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 24X24   | 951980 24X24 |
| Wymiar w G 24X24   | 951975 24X24 |
| Blat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem Wymiary w G 24X24  | 951970 24X24 |
| Cokół GridLine o głębokości 24G, Wysokość 50 mm Szerokość obudowy w G 24                                       | 958060 24    |
| Cokół GridLine ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 24G, Wysokość 100 mm Szerokość obudowy w G 24               | 958065 24    |
| Cokół GridLine ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 24G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 24               | 958066 24    |