

Garant**Nasadka 6-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 4,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631029 4,5
GTIN	4062406060411
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach.

Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Norma:**DIN 3124-S****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

wskazówka:

Klucze nasadowe 6-kątne GARANT i HOLEX dostępne w naszym eSklepie również w wersjach całowych (GARANT: nr 631032; HOLEX: nr 631022).

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	7,4 mm
długość	25 mm
rozwartość klucza	4,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał	Stal chromowo-wanadowa

powierzchnia

chromowana

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy