

Garant**Nasadka 6-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631029 13
GTIN	4062406060510
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach.

Norma:**DIN 3124-S****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

wskazówka:

Klucze nasadowe 6-kątne GARANT i HOLEX dostępne w naszym eSklepie również w wersjach calowych (GARANT: nr 631032; HOLEX: nr 631022).

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 18 mm

długość: 25 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	13 mm
Ø po stronie napędu	18 mm
długość	25 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

do kluczy nasadowych 6-kątnych

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy