

 GRIDLINE

Obudowa szafki narzędziowej GridLine do szuflad, 20 × 20G, wysokość: 1000 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	930525 1000
GTIN	4062406065379
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Obudowa szafki narzędziowej 24 × 24G, pasująca do szuflad 20 × 20G. Do mocowania szuflad co 25 mm. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Pasuje do :

Szuflady nr 930533; 930534.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Przy dobieraniu obudowy szafki narzędziowej należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu.

Grubość materiału: 1,2 mm

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Pomocnicze środki mocujące: Punch out

Regulacja wysokości co: 25 mm

Zamek patentowy: modułowa wkładka

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1000 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 600 mm

szerokość w G: 24
 głębokość w G: 24
 wysokość użytkowa: 900 mm

Opis techniczny

wysokość użytkowa	900 mm
wysokość	1000 mm
głębokość	600 mm
masa	36 kg
szerokość	600 mm
głębokość w G	24
szerokość w G	24
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Pomocnicze środki mocujące	Punch out
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	20 x 20G

Akcesoria

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	930533 75
Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	930533 150
Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	930533 100
	930533 50

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm

930533 125

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm

930533 250

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm

930533 200