

Garant**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie, 6-kątne: 3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631729 3
GTIN	4062406060541
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Norma:**DIN 7422****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Opis techniczny

sześciokąt	3 mm
Ø po stronie napędu	12 mm
długość	55 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy