

 GRIDLINE

Szafka narzędziowa kompletna GridLine z szufladami 75 kg, 36 × 20G, wys. w mm / liczba szuflad: 1000/6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	930705 1000/6
GTIN	4062406065492
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 40 × 24G, z szufladami 36 × 20G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Wyposażenie:

Szuflady o wysokości frontu mm

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Grubość materiału: 1,2 mm

Nośność szuflad/szufladopótek: 75 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Pomocnicze środki mocujące: Punch out

Regulacja wysokości co: 25 mm

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36 × 20

wysokość: 1000 mm
 szerokość: 1000 mm
 głębokość: 600 mm
 wysokość użytkowa: 900 mm
 szerokość użytkowa szuflad: 900 mm
 głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

Opis techniczny

szerokość użytkowa szuflad	900 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość	1000 mm
Liczba szuflad	6
wysokość użytkowa	900 mm
masa	154 kg
głębokość	600 mm
szerokość	1000 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36 × 20
głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad w G	36
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Pomocnicze środki mocujące	Punch out
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	36 × 20G

Akcesoria

Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950400 75/1
Cokół GridLine ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 24G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 40	958066 40
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950420 75/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950420 100/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 125/1	950420 125/1
Cokół GridLine ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 24G, Wysokość 100 mm Szerokość obudowy w G 40	958065 40
Cokół GridLine o głębokości 24G, Wysokość 50 mm Szerokość obudowy w G 40	958060 40
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 40X24	951980 40X24
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 40X24	951985 40X24
Błat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem Wymiary w G 40X24	951970 40X24
Wymiar w G 40X24	951975 40X24