

Garant**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala, 6-kątne: 5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637629 5
GTIN	4062406061258
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg **DIN 3120**.

Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

Norma:**DIN 7422****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

wskazówka:

Nasadki 6-kątne wrętakowe GARANT i HOLEX dostępne w naszym eSklepie również w wersjach całowych (GARANT: nr 637632; HOLEX: nr 637622).

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	19 mm
długość	46 mm
sześciokąt	5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

