

**Nasadka 6-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637229 9
GTIN	4062406061081
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.

Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. **Cienkie ścianki** do prac również w trudno dostępnych miejscach.

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 13,4 mm

długość: 25 mm

Opis techniczny

długość	25 mm
Ø po stronie napędu	13,4 mm
rozwartość klucza	9 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

