

**Nasadka 12-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637029 12
GTIN	4062406060978
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.

Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek.

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 17 mm

długość: 25,5 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	12 mm
Ø po stronie napędu	17 mm
długość	25,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny

