

**Nasadka 6-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637229 16
GTIN	4062406061159
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

**DIN 3120.**

Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. **Cienkie ścianki** do prac również w trudno dostępnych miejscach.

**Norma:****DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 22 mm

długość: 27 mm

**Opis techniczny**

Ø po stronie napędu	22 mm
długość	27 mm
rozwartość klucza	16 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

