



Komplet wkładek 6-kątnych, czworokąt. 1/2 cala 10-częściowy, Liczba zestawów: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	639402 10
GTIN	4062406061418
Klasa artykułu	61A

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123;

Nasadki kluczy wg DIN 3124.

Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub 6-kątnych gs_profil_6kant M5 – M27.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Nasadki 6-kątne: 10 szt. nr 643229

roz. 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

Stopień wypełnienia szuflady w G: 5 × 10

długość: 255 mm

szerokość: 145 mm

wysokość: 45 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 4-19 mm

Opis techniczny

liczba części	10
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	4-19 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
długość	255 mm
szerokość	145 mm
wysokość	45 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	5 × 10

Akcesoria

Pudełka systemowe typ 2	630310 2
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm	643229 6
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 4 mm	643229 4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm	643229 8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 7 mm	643229 7
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 5 mm	643229 5
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm	643229 10
Pudełka systemowe typ 2	630305 2