

Garant**Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 22mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642229 22
GTIN	4062406061852
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg **DIN 3120**.

Wąskie tolerancje rozwartości kluczy nie niszczą łbów śrub i nakrętek. **Cienkie ścianki** do prac również w trudno dostępnych miejscach. Nasadki 6-kątne o profilu **HT-drive** zapewniającym ochronę łbów śrub i nakrętek.

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

wskazówka:

Klucze nasadowe 6-kątne GARANT i HOLEX dostępne również w wersjach calowych w naszym eSklepie (GARANT: nr 642232; HOLEX: nr 642222).

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	29,9 mm
długość	41 mm
rozwartość klucza	22 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
norma	DIN 3124
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy