



Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 19 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 642229 19 |
| GTIN | 4062406061821 |
| Klasa artykułu | 61A |

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

Wąskie tolerancje rozwartości kluczy nie niszczą łbów śrub i nakrętek. **Cienkie ścianki** do prac również w trudno dostępnych miejscach. Nasadki 6-kątne o profilu **HT-drive** zapewniającym ochronę łbów śrub i nakrętek.

Norma:

DIN 3124

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 26,5 mm

długość: 38 mm

Opis techniczny

| | |
|--|--------------------------------|
| Ø po stronie napędu | 26,5 mm |
| długość | 38 mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych |

