



## Nasadka 12-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 32 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	642129 32
GTIN	4062406061692
Klasa artykułu	61A

### Opis

#### Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

**Wąskie tolerancje rozwartości kluczy** nie niszczą łbów śrub i nakrętek. **Cienkie ścianki**, do prac również w trudno dostępnych miejscach. Nasadki 12-kątne (podwójne 6-kątne) o profilu **HT-drive** zapewniającym ochronę łbów śrub i nakrętek.

#### Norma:

**DIN 3124**

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 42 mm

długość: 44 mm

### Opis techniczny

Ø po stronie napędu	42 mm
długość	44 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych

