

**Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642229 11
GTIN	4062406061746
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

**Wąskie tolerancje rozwartości kluczy** nie niszczą łbów śrub i nakrętek. **Cienkie ścianki** do prac również w trudno dostępnych miejscach. Nasadki 6-kątne o profilu **HT-drive** zapewniającym ochronę łbów śrub i nakrętek.

**Norma:****DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 16,6 mm

długość: 38 mm

**Opis techniczny**

długość	38 mm
Ø po stronie napędu	16,6 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych

