

Garant**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, sześciokąt: 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	643229 8
GTIN	4062406062125
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg **DIN 3120**.

Norma:**DIN 7422****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

wskazówka:

Nasadki 6-kątne wkrętakowe GARANT i HOLEX dostępne w naszym eSklepie również w wersjach calowych (GARANT: nr 643232; HOLEX: nr 643222).

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	22,5 mm
długość	60 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

