

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, bardzo długa, 6 - kątnie: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	643329 14
GTIN	4062406062248
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

**Norma:****DIN 7422****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 25 mm

długość: 140 mm

**Opis techniczny**

długość	140 mm
Ø po stronie napędu	25 mm
sześciokąt	14 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne