

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, bardzo długa, 6 - kątnie: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	643329 10
GTIN	4062406062224
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

Norma:**DIN 7422****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 22,5 mm

długość: 140 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	22,5 mm
długość	140 mm
sześciokąt	10 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne