

Garant GRIDLINE

Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, 26×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 1500/9**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 931105 1500/9 |
| GTIN | 4062406062682 |
| Klasa artykułu | 9GK |

Opis**Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 30×28G, zszufladami 26×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 100, 100, 100, 150, 150, 150, 150, 200, 300

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------|---------|
| wysokość użytkowa | 1400 mm |
| szerokość użytkowa szuflad w G | 26 |

| | |
|--|---------|
| wkładka gumowa rowkowana z podwyższoną krawędzią z 3 stron | nie |
| ComfortClose | nie |
| liczba drzwi | 0 |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 26×24 |
| głębokość | 700 mm |
| wysokość frontu szuflady | 100 mm |
| wysokość frontu szuflady | 100 mm |
| wysokość frontu szuflady | 100 mm |
| wysokość frontu szuflady | 150 mm |
| wysokość frontu szuflady | 150 mm |
| wysokość frontu szuflady | 150 mm |
| wysokość frontu szuflady | 150 mm |
| wysokość frontu szuflady | 200 mm |
| wysokość frontu szuflady | 300 mm |
| głębokość użytkowa szuflad | 600 mm |
| szerokość użytkowa szuflad | 650 mm |
| głębokość użytkowa szuflad w G | 24 |
| wysokość użytkowa szuflad | 1400 mm |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbroyenia | tak |
| szerokość | 750 mm |
| Liczba szuflad | 9 |
| wysokość | 1500 mm |
| masa | 205 kg |
| Liczba szufladopótek | 0 |
| Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości | nie |
| Grubość materiału | 1,2 mm |
| Nośność szuflad/szufladopótek | 75 kg |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % |

| | |
|-----------------------------|---|
| Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu |
| Regulacja wysokości co | 25 mm |
| Zamek patentowy | wkładka modułowa |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atrybut nazwy produktu | 26x24G |
| Rodzaj produktu | Szafa narzędziowa |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm | 931163 300 |
| Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm | 931163 200 |
| Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
| Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm | 931163 150 |
| Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm | 931163 100 |
| Obudowa szafy narzędziowej do szuflad wysokość 1500 mm | 931155 1500 |