

Garant GRIDLINE

Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, 26×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 1000/8A**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 931105 1000/8A |
| GTIN | 4062406062606 |
| Klasa artykułu | 9GK |

Opis**UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 30×28G, zszufladami 26×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, zróżnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami co 25mm (szuflady o wysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 75, 100, 100, 100, 150, 250

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×24

wysokość: 1000 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 900 mm

wysokość użytkowa szuflad: 900 mm
szerokość użytkowa szuflad: 650 mm

Opis techniczny

| | |
|--|---------|
| wysokość frontu szuflady | 50 mm |
| wysokość frontu szuflady | 75 mm |
| wysokość frontu szuflady | 75 mm |
| wysokość frontu szuflady | 100 mm |
| wysokość frontu szuflady | 100 mm |
| wysokość frontu szuflady | 100 mm |
| wysokość frontu szuflady | 150 mm |
| wysokość frontu szuflady | 250 mm |
| wysokość użytkowa | 900 mm |
| szerokość | 750 mm |
| szerokość użytkowa szuflad | 650 mm |
| głębokość użytkowa szuflad w G | 24 |
| szerokość użytkowa szuflad w G | 26 |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia | tak |
| Liczba szuflad | 8 |
| głębokość | 700 mm |
| ComfortClose | nie |
| wysokość | 1000 mm |
| wkładka gumowa rowkowana z podwyższoną krawędzią z 3 stron | nie |
| liczba drzwi | 0 |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 26×24 |
| masa | 159 kg |
| wysokość użytkowa szuflad | 900 mm |
| głębokość użytkowa szuflad | 600 mm |

| | |
|--|--|
| Liczba szufladopótek | 0 |
| Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości | nie |
| Grubość materiału | 1,2 mm |
| Nośność szuflad/szufladopótek | 75 kg |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % |
| Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu |
| Regulacja wysokości co | 25 mm |
| Zamek patentowy | wkładka modułowa |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atrybut nazwy produktu | 26x24G |
| Rodzaj produktu | Szafa narzędziowa |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
| Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm | 931163 75 |
| Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm | 931163 100 |
| Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm | 931163 50 |
| Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm | 931163 250 |
| Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm | 931163 150 |
| Obudowa szafy narzędziowej do szuflad wysokość 1000 mm | 931155 1000 |