

 GRIDLINE

## Szafka narzędziowa kompletna GridLine z szufladami 200 kg, 26 × 24G, wys. w mm / liczba szuflad: 800/6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	931115 800/6
GTIN	4062406062729
Klasa artykułu	9GK

### Opis

#### Wykonanie:

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 30 × 28G, z szufladami 26 × 24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Szuflada **50 mm o nośności 75 kg**. Szuflada **od 75 mm o nośności 200 kg**.

#### Wyposażenie:

Szuflady o wysokości frontu mm

#### Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

#### wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Grubość materiału: 1,2 mm

Nośność szuflad/szufladopółek: 200 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Pomocnicze środki mocujące: Punch out

Regulacja wysokości co: 25 mm

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26 × 24  
 wysokość: 800 mm  
 szerokość: 750 mm  
 głębokość: 700 mm  
 wysokość użytkowa: 700 mm  
 szerokość użytkowa szuflad: 650 mm  
 głębokość użytkowa szuflad: 600 mm

## Opis techniczny

głębokość użytkowa szuflad w G	24
szerokość użytkowa szuflad w G	26
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26 × 24
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
Liczba szuflad	6
wysokość	800 mm
głębokość	700 mm
masa	125 kg
szerokość	750 mm
wysokość użytkowa	700 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Pomocnicze środki mocujące	Punch out
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	26 × 24G

## Akcesoria

Cokół GridLine ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 30	958086 30
Asortyment korytek GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950510 50/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950520 75/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950520 100/1
Cokół GridLine ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 100 mm Szerokość obudowy w G 30	958085 30
Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950500 75/1
Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950500 50/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 125/1	950520 125/1
Cokół GridLine o głębokości 28G, Wysokość 50 mm Szerokość obudowy w G 30	958080 30
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 30X28	951980 30X28
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 30X28	951985 30X28
Błat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem Wymiary w G 30X28	951970 30X28
Wymiar w G 30X28	951975 30X28