



Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala bardzo długie, z końcówką sferyczną, 6-kątne: 5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	637609 5
GTIN	4062406062828
Klasa artykułu	61A

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
DIN 3120.

Zaleta:

Nasadka wkrętakowa 6-kątna z końcówką sferyczną mocno podtrzymuje śruby

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 17,5 mm

długość: 107 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	17,5 mm
długość	107 mm
sześciokąt	5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny

