

Garant GRIDLINE

Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg, wys. w mm / liczba szuflad: 800/7**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931115 800/7
GTIN	4062406062743
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 30 × 28G, z szufladami 26 × 24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Szuflada **50 mm o nośności 75 kg**. Szuflada **od 75 mm o nośności 200 kg**.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×24

wysokość: 800 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 700 mm

szerokość użytkowa szuflad: 650 mm
 głębokość użytkowa szuflad: 600 mm

Opis techniczny

głębokość użytkowa szuflad w G	24
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
szerokość	750 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
masa	136 kg
Liczba szuflad	7
wkładka gumowa rowkowana z podwyższoną krawędzią z 3 stron	nie
ComfortClose	nie
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbroyenia	tak
głębokość	700 mm
wysokość	800 mm
wysokość użytkowa	700 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26×24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

Akcesoria

Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 30	958086 30
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/1	950520 125/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950500 50/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950520 75/1
Zestaw wkładek korytkowych Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950510 50/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950500 75/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950520 100/1
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 100 mm Szerokość obudowy w G 30	958085 30
Cokół o głębokości 28G, Wysokość 50 mm Szerokość obudowy w G 30	958080 30
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 30X28	951980 30X28
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 30X28	951985 30X28
Blat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem Wymiary w G 30X28	951970 30X28
Maty z rowkowanej maty gumowej Wymiar w G 30X28	951975 30X28
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931165 100
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	931165 125
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	931165 150
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	931165 200
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	931165 250
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	931165 300
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931165 75
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21

Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 26X24	951910 26X24
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 26X24	951885 26X24
Mata do szuflad Wymiar w G 26X24	951830 26X24
Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 7	952048 7
Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 8	952083 8
Asortyment pilników warsztatowych liczba narzędzi 7	952263 7
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką liczba narzędzi 11	952365 11
Zestawy kluczy oczkowo - płaskich liczba narzędzi 19	952452 19
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 11	952523 11
Zestawy kluczy oczkowych 2 - stronnych liczba narzędzi 11	952525 11
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 12	952535 12
Zestaw kluczy nasadowych liczba narzędzi 9	952625 9
Zestaw kluczy nasadowych liczba narzędzi 12	952752 12
Zestaw wkrętek 6-kątnych z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 9	953035 9
Zestaw wkrętek do Torx® liczba narzędzi 9	953115 9
Zestaw wkrętek do śrub Torx® z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 9	953120 9
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 11	953201 11
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 31	953201 31
Zestaw wkrętek z uchwytem poprzecznym do wkrętek Torx® liczba narzędzi 15	953285 15
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 10	953370 10
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 9	953372 9
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 17	953551 17
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953857 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/2 i 1/4 cala liczba narzędzi 41	953860 41
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954231 5
	954495 9

Zestaw wkrętaków, całkowicie izolowanych liczba narzędzi
9

Asortyment dla elektryków, całkowicie izolowany liczba
narzędzi 12

954585 12

Zestaw młotków liczba narzędzi 3

954672 3

Zestaw akcesoriów warsztatowych liczba narzędzi 9

954986 9

Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8

954987 8

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania
Nośność szuflady 200 kg

950180 200