

Garant GRIDLINE

Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg, wys. w mm / liczba szuflad: 1250/7**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 931115 1250/7 |
| GTIN | 4062406062934 |
| Klasa artykułu | 9GK |

Opis**Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 30 × 28G, z szufladami 26 × 24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Szuflada **50 mm o nośności 75 kg**. Szuflada **od 75 mm o nośności 200 kg**.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 100, 150, 200, 250, 300

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×24

wysokość: 1250 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 1150 mm

szerokość użytkowa szuflad: 650 mm
 głębokość użytkowa szuflad: 600 mm

Opis techniczny

| | |
|--|--|
| głębokość użytkowa szuflad | 600 mm |
| ComfortClose | nie |
| wysokość użytkowa | 1150 mm |
| szerokość | 750 mm |
| wkładka gumowa rowkowana z podwyższoną krawędzią z 3 stron | nie |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 26×24 |
| masa | 166 kg |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia | tak |
| szerokość użytkowa szuflad w G | 26 |
| głębokość użytkowa szuflad w G | 24 |
| Liczba szuflad | 7 |
| szerokość użytkowa szuflad | 650 mm |
| głębokość | 700 mm |
| wysokość | 1250 mm |
| Grubość materiału | 1,2 mm |
| Nośność szuflad/szufladopótek | 200 kg |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % |
| Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu |
| Zamek patentowy | wkładka modułowa |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atrybut nazwy produktu | 26×24G |
| Rodzaj produktu | Szafa narzędziowa |

Akcesoria

| | |
|--|--------------|
| Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1 | 950500 75/1 |
| Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 100 mm Szerokość obudowy w G 30 | 958085 30 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1 | 950520 100/1 |
| Zestaw wkładek korytkowych Wysokość frontu szuflady / typ 50/1 | 950510 50/1 |
| Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 30 | 958086 30 |
| Cokół o głębokości 28G, Wysokość 50 mm Szerokość obudowy w G 30 | 958080 30 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1 | 950520 75/1 |
| Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 30X28 | 951980 30X28 |
| Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 30X28 | 951985 30X28 |
| Błat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem Wymiary w G 30X28 | 951970 30X28 |
| Maty z rowkowanej maty gumowej Wymiar w G 30X28 | 951975 30X28 |
| Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm | 931165 75 |
| Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm | 931165 300 |
| Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm | 931165 250 |
| Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm | 931165 200 |
| Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm | 931165 150 |
| Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm | 931165 125 |
| Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm | 931165 100 |
| Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
| Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 26X24 | 951910 26X24 |
| Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-część. Wymiar w G 26X24 | 951885 26X24 |
| Mata do szuflad Wymiar w G 26X24 | 951830 26X24 |

| | |
|---|-----------|
| Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 7 | 952048 7 |
| Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 8 | 952083 8 |
| Asortyment pilników warsztatowych liczba narzędzi 7 | 952263 7 |
| Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką liczba narzędzi 11 | 952365 11 |
| Zestawy kluczy oczkowo - płaskich liczba narzędzi 19 | 952452 19 |
| Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 11 | 952523 11 |
| Zestawy kluczy oczkowych 2 - stronnych liczba narzędzi 11 | 952525 11 |
| Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 12 | 952535 12 |
| Zestaw kluczy nasadowych liczba narzędzi 9 | 952625 9 |
| Zestaw kluczy nasadowych liczba narzędzi 12 | 952752 12 |
| Zestaw wkrętek 6-kątnych z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 9 | 953035 9 |
| Zestaw wkrętek do Torx® liczba narzędzi 9 | 953115 9 |
| Zestaw wkrętek do śrub Torx® z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 9 | 953120 9 |
| Zestawy wkrętek liczba narzędzi 11 | 953201 11 |
| Zestawy wkrętek liczba narzędzi 31 | 953201 31 |
| Zestaw wkrętek z uchwytem poprzecznym do wkrętów Torx® liczba narzędzi 15 | 953285 15 |
| Zestawy wkrętek liczba narzędzi 10 | 953370 10 |
| Zestawy wkrętek liczba narzędzi 9 | 953372 9 |
| Zestawy wkrętek liczba narzędzi 17 | 953551 17 |
| Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32 | 953857 32 |
| Zestaw kluczy nasadowych 1/2 i 1/4 cala liczba narzędzi 41 | 953860 41 |
| Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5 | 954231 5 |
| Zestaw wkrętek, całkowicie izolowanych liczba narzędzi 9 | 954495 9 |
| Asortyment dla elektryków, całkowicie izolowany liczba narzędzi 12 | 954585 12 |
| Zestaw młotków liczba narzędzi 3 | 954672 3 |

| | |
|---|------------|
| Zestaw akcesoriów warsztatowych liczba narzędzi 9 | 954986 9 |
| Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8 | 954987 8 |
| Wkłady do segregatorów wiszących do Szerokość szuflad 20G – 56G pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 24 | 951826 24 |
| Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 200 kg | 950180 200 |