

bimos

Taboret obrotowy, skóra syntetyczna, z rolkami**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965406
GTIN	4016849534763
Klasa artykułu	96B

Opis**Wykonanie:**

5-ramienna podstawa z tworzywa sztucznego. Wysokość siedziska regulowana amortyzatorem gazowym za pomocą pierścienia. Siedzisko ze zmywalnej tapicerki ze sztucznej skóry, w kolorze czarnym, z zabezpieczeniem krawędzi na obwodzie.

Ø podstawy 640 mm.

Ø osadzenia 400 mm.

Norma:**DIN 68877****Opis techniczny**

materiał siedzenia	sztuczna skóra
wykonanie podstawy	5-ramienna podstawa
wykonanie rolek	Rolki hamowane miękkie w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.
kolor tapicerki	czarny

norma	DIN 68877
wykonanie podstawy	Zestawy rolek
Ø podstawy	640 mm
materiał podstawy	tworzywa sztuczne
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Sprężyna gazowa
Ø siedziska	400 mm
Sposób regulacji wysokości	Uruchomienie pierścieniem
Seria	Base-Tec
wersja	z kółkami
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	430 - 600 mm
Rodzaj produktu	Taboret

Akcesoria

Koła(1 zestaw = 5 szt.)	963187
-------------------------	--------