

bimos

Krzesło warsztatowe obrotowe, drewniane , ze ślizgami**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965330
GTIN	4016849295404
Klasa artykułu	96B

Opis**Wykonanie:**

Siedzisko i oparcie z wielowarstwowo klejonego multipleksu bukowego w kolorze naturalnym, zmywalnego i odpornego na zużycie.

siedzisko (szer.xgłęb.): 430x400 mm. Wysokość oparcia: 340 mm.

Norma:**DIN 68877**

nośność krzesła: 120 kg

regulacja wysokości: 420 - 600 mm

szerokość siedziska: 430 mm

głębokość siedziska: 400 mm

Wysokość oparcia:: 340 mm

Opis techniczny

materiał podstawy	stal
wykonanie podstawy	podstawa 5-ramienna
Wysokość oparcia:	340 mm

materiał siedzenia	Bukowy multipleks
Ø podstawy	680 mm
szerokość siedziska	430 mm
głębokość siedziska	400 mm
wykonanie podstawy	ślizgi
norma	DIN 68877
Regulacja pochylenia siedziska	nie
Sposób regulacji wysokości	dźwignia do regulacji wysokości
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	nie
Seria	Base-Tec
wersja	bez kółek
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	420 - 600 mm
Rodzaj produktu	Obrotowe krzesło warsztatowe

Akcesoria

Ślizgi (1 zestaw = 5 szt.)

963188