

bimos

Taboret obrotowy, skóra syntetyczna, ze ślizgami i obręczą na stopy**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965407
GTIN	4016849534657
Klasa artykułu	96B

Opis**Wykonanie:**

5-ramienna podstawa z tworzywa sztucznego. Wysokość siedziska regulowana amortyzatorem gazowym za pomocą pierścienia. Siedzisko ze zmywalnej tapicerki ze sztucznej skóry, w kolorze czarnym, z zabezpieczeniem krawędzi na obwodzie.

Ø podstawy 680 mm, okrąg podstawy o regulowanej wysokości.

Ø siedziska 400 mm.

Norma:**DIN 68877**

nośność krzesła: 120 kg

regulacja wysokości: 570 - 850 mm

Ø siedziska: 400 mm

Ø podstawy: 680 mm

kolor tapicerki: czarny

Opis techniczny

kolor tapicerki	czarny
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	amortyzator gazowy

materiał siedzenia	sztuczna skóra
materiał podstawy	tworzywo sztuczne
Ø podstawy	680 mm
wykonanie podstawy	5-ramienna podstawa
norma	DIN 68877
Ø siedziska	400 mm
wykonanie podstawy	ślizg z obręczą na stopy
Sposób regulacji wysokości	pierścień
Seria	Base-Tec
wersja	duża wysokość siedziska
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	570 - 850 mm
Rodzaj produktu	Taboret

Akcesoria

Ślizgi(1 zestaw = 5 szt.)	963188
---------------------------	--------