

bimos

Krzesło warsztatowe obrotowe, drewniane , z rolkami**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965331
GTIN	4016849295411
Klasa artykułu	96B

Opis**Wykonanie:**

Siedzisko i oparcie z wielowarstwowo klejonego multipleksu bukowego w kolorze naturalnym, zmywalnego i odpornego na zużycie.

siedzisko (szer.xgłęb.): 430×400 mm. Wysokość oparcia: 340 mm.

Norma:**DIN 68877**

nośność krzesła: 120 kg

regulacja wysokości: 420 - 600 mm

szerokość siedziska: 430 mm

głębokość siedziska: 400 mm

Wysokość oparcia: 340 mm

Opis techniczny

szerokość siedziska	430 mm
wykonanie podstawy	Zestawy rolek
głębokość siedziska	400 mm

Wysokość oparcia:	340 mm
wykonanie rolek	miękkie rolki, hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek
materiał siedzenia	Bukowy multipleks
Ø podstawy	680 mm
wykonanie podstawy	podstawa 5-ramienna
materiał podstawy	stal
norma	DIN 68877
Regulacja pochylecia siedziska	nie
Sposób regulacji wysokości	dźwignia do regulacji wysokości
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	nie
Seria	Base-Tec
wersja	z kółkami
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	420 - 600 mm
Rodzaj produktu	Obrotowe krzesło warsztatowe

Akcesoria

Koła (1 zestaw = 5 szt.)	963187
--------------------------	--------