

Garant GRIDLINE

Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg, wys. w mm / liczba szuflad: 1250/13**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931315 1250/13
GTIN	4062406063665
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 40 × 28G, z szufladami 36 × 24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Szuflada **50 mm o nośności 75 kg**. Szuflada **od 75 mm o nośności 200 kg**.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36×24

wysokość: 1250 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 1150 mm

szerokość użytkowa szuflad: 900 mm
 głębokość użytkowa szuflad: 600 mm

Opis techniczny

szerokość użytkowa szuflad w G	36
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
masa	282 kg
wysokość użytkowa	1150 mm
szerokość	1000 mm
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Liczba szuflad	13
głębokość	700 mm
wysokość	1250 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×24
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36×24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

Akcesoria

958080 40

Cokół o głębokości 28G, Wysokość 50 mm Szerokość obudowy w G 40

Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 40

958086 40

Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1

950550 75/1

Zestaw wkładek korytkowych Wysokość frontu szuflady / typ 50/1

950560 50/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1

950570 100/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1

950570 75/1

Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 100 mm Szerokość obudowy w G 40

958085 40

Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 40X28

951980 40X28

Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 40X28

951985 40X28

Błat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem Wymiary w G 40X28

951970 40X28

Maty z rowkowanej maty gumowej Wymiar w G 40X28

951975 40X28

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm

931355 100

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm

931355 125

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm

931355 150

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm

931355 200

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm

931355 250

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm

931355 300

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm

931355 75

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21

914227 HU21

Mata do szuflad Wymiar w G 36X24

951830 36X24

Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 36X24

951885 36X24

Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 36X24

951910 36X24

Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 7

952048 7

Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 8	952083 8
Asortyment pilników warsztatowych liczba narzędzi 7	952263 7
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką liczba narzędzi 11	952365 11
Zestawy kluczy oczkowo - płaskich liczba narzędzi 19	952452 19
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 11	952523 11
Zestawy kluczy oczkowych 2 - stronnych liczba narzędzi 11	952525 11
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 12	952535 12
Zestaw kluczy nasadowych liczba narzędzi 9	952625 9
Zestaw kluczy nasadowych liczba narzędzi 12	952752 12
Zestaw wkrętek 6-kątnych z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 9	953035 9
Zestaw wkrętek do Torx® liczba narzędzi 9	953115 9
Zestaw wkrętek do śrub Torx® z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 9	953120 9
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 11	953201 11
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 31	953201 31
Zestaw wkrętek z uchwytem poprzecznym do wkrętów Torx® liczba narzędzi 15	953285 15
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 10	953370 10
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 9	953372 9
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 17	953551 17
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953857 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/2 i 1/4 cala liczba narzędzi 41	953860 41
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954231 5
Zestaw wkrętek, całkowicie izolowanych liczba narzędzi 9	954495 9
Asortyment dla elektryków, całkowicie izolowany liczba narzędzi 12	954585 12
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954672 3
Zestaw akcesoriów warsztatowych liczba narzędzi 9	954986 9

Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954987 8
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 200 kg	950180 200