

 GRIDLINE

## Obudowa szafki narzędziowej GridLine do szuflad, 36 × 24 G, wysokość: 800 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 931335 800    |
| GTIN             | 4062406063702 |
| Klasa artykułu   | 9GK           |

### Opis

#### Wykonanie:

Obudowa szafki narzędziowej 40 × 28 G, pasująca do szuflad 36 × 24 G. Do mocowania szuflad w rozstawie 25 mm. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

#### Pasuje do :

Szuflady nr 931353, 931354, 931355, 931356.

#### Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.

#### wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej szafki.

Grubość materiału: 1,2 mm

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Pomocnicze środki mocujące: Punch out

Regulacja wysokości co: 25 mm

Zamek patentowy: wkładka modułowa

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 800 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 40  
 głębokość w G: 28  
 wysokość użytkowa: 700 mm

## Opis techniczny

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| głębokość                   | 700 mm   |
| masa                        | 45 kg  |
| wysokość                    | 800 mm   |
| wysokość użytkowa           | 700 mm   |
| szerokość                   | 1000 mm  |
| szerokość w G               | 40   |
| głębokość w G               | 28   |
| Grubość materiału           | 1,2 mm   |
| Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu   |
| Pomocnicze środki mocujące  | Punch out  |
| Regulacja wysokości co      | 25 mm  |
| Zamek patentowy             | wkładka modułowa   |
| Wybór kolorów               | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| certyfikat bezpieczeństwa   | GS TÜV Rheinland   |
| Szerokość x głębokość w G   | 36 × 24 G  |

## Akcesoria

|   |            |
|---|------------|
| Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm | 931355 75  |
| Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm  | 931353 75  |
| Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm | 931353 125 |
|   | 931353 250 |

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm

931353 50

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm

931353 300

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm

931355 125

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm

931355 150

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm

931355 300

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm

931355 250

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm

931353 100

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm

931353 150

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm

931355 100

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm

931355 200

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm

931353 200