

bimos

Krzesło warsztatowe obrotowe, drewniane , ze ślizgami i obręczą na stopy**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965332
GTIN	4016849295428
Klasa artykułu	96B

Opis**Wykonanie:**

Siedzisko i oparcie z wielowarstwowo klejonego multipleksu bukowego w kolorze naturalnym, zmywalnego i odpornego na zużycie.

siedzisko (szer.xgłęb.): 430x400 mm. Wysokość oparcia: 340 mm.

Norma:**DIN 68877**

nośność krzesła: 120 kg

regulacja wysokości: 570 - 840 mm

szerokość siedziska: 430 mm

głębokość siedziska: 400 mm

Wysokość oparcia: 340 mm

Opis techniczny

materiał podstawy	stal
Wysokość oparcia:	340 mm
materiał siedzenia	Bukowy multipleks

szerokość siedziska	430 mm
Ø podstawy	680 mm
głębokość siedziska	400 mm
wykonanie podstawy	ślizgi z obręczą na stopy
wykonanie podstawy	podstawa 5-ramienna
norma	DIN 68877
Regulacja pochylenia siedziska	nie
Sposób regulacji wysokości	dźwignia do regulacji wysokości
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	nie
Seria	Base-Tec
wersja	duża wysokość siedziska
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	570 - 840 mm
Rodzaj produktu	Obrotowe krzesło warsztatowe

Akcesoria

Ślizgi (1 zestaw = 5 szt.)

963188