


 GRIDLINE**Szuflada GridLine, 200 kg, 46 × 24G, szuflady o wysokości frontu: 250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931455 250
GTIN	4062406065010
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Wycięcia do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

Nośność 200 kg.

Pasuje do :

Obudowy szafek narzędziowych 50 × 28G nr 931435.

w dostawie::

Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

Grubość materiału: 1,2 mm

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfikat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

Nośność szuflad/szufladopółek: 200 kg

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 46 × 24

wysokość użytkowa: 225 mm

szerokość użytkowa szuflad: 1150 mm

głębokość użytkowa szuflad: 600 mm

szerokość użytkowa szuflad w G: 46

głębokość użytkowa szuflad w G: 24

masa: 29 kg

Opis techniczny

masa	29 kg
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
wysokość użytkowa	225 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	46
głębokość użytkowa szuflad w G	24
Nośność szuflad/szufladopólek	200 kg
szerokość użytkowa szuflad	1150 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	46 × 24
Grubość materiału	1,2 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	46 × 24G