

**Suwmiarki warsztatowe z precyzyjną regulacją, Zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415090 300
GTIN	4062406065102
Klasa artykułu	41A

Opis**Wykonanie:**

Ukośne macki górne do pomiarów w rowkach gwintów oraz w wąskich podcięciach. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych. Kontrastowa skala umożliwiająca łatwy odczyt w przypadku pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych. Bezpośredni odczyt wymiaru wewnętrznego dzięki dodatkowej skali. Z precyzyjną regulacją. Z wkrętem ustalającym. Rozm. 300 hartowane w całości, od rozm. 500 hartowane powierzchnie pomiarowe.

materiał: Stal szlachetna, INOX

norma: DIN 862

Opakowanie: Stabilny pojemnik

Kalibracja: A1

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,05 mm

długość szczęk: 90 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 10 mm

Opis techniczny

granica błędu	0,05 mm
Opakowanie	Stabilny pojemnik
zakres pomiarowy	0 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm
długość szczęk	90 mm
Kalibracja	A1

podziałka	1/20 mm
norma	DIN 862
regulacja dokładna	tak
ostrza pomiarowe	tak
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal szlachetna, INOX

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300