

**Suwmiarki warsztatowe z precyzyjną regulacją, Zakres pomiarowy: 750 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 415090 750 |
| GTIN | 4062406065225 |
| Klasa artykułu | 41A |

Opis**Wykonanie:**

Ukośne macki górne do pomiarów w rowkach gwintów oraz w wąskich podcięciach. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych. Kontrastowa skala umożliwiającą łatwy odczyt w przypadku pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych. Bezpośredni odczyt wymiaru wewnętrznego dzięki dodatkowej skali. Z precyzyjną regulacją. Z wkrętem ustalającym. Rozm. 300 hartowane w całości, od rozm. 500 hartowane powierzchnie pomiarowe.

materiał: Stal szlachetna, INOX

norma: DIN 862

Opakowanie: Stabilny pojemnik

Kalibracja: A1

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,1 mm

długość szczęk: 150 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 20 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| zakres pomiarowy | 0 mm |
| Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm |
| podziałka | 1/20 mm |
| granica błędu | 0,1 mm |
| Kalibracja | A1 |
| Opakowanie | Stabilny pojemnik |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| norma | DIN 862 |
| długość szczęk | 150 mm |
| regulacja dokładna | tak |
| ostrza pomiarowe | tak |
| Technika pomiarowa | analogowy |
| materiał | Stal szlachetna, INOX |

Usługi

| | |
|--|-------------|
| Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm | 011030 1000 |
| Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm | 011050 1000 |