

Garant GRIDLINE

Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg, wys. w mm / liczba szuflad: 1500/9**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930715 1500/9
GTIN	4062406065683
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 40 × 24G, z szufladami 36 × 20G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Szuflada **50 mm o nośności 75 kg**. Szuflada **od 75 mm o nośności 200 kg**.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200, 250, 250

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36×20

wysokość: 1500 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 600 mm

wysokość użytkowa: 1400 mm

szerokość użytkowa szuflad: 900 mm
 głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

Opis techniczny

wysokość użytkowa	1400 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
masa	224 kg
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość	1500 mm
Liczba szuflad	9
głębokość	600 mm
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
szerokość	1000 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×20
głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad w G	36
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36×20G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

Akcesoria

958066 40

Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 24G,
Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 40

Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick
Wysokość frontu szuflady / typ 75/1

950400 75/1

Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 24G,
Wysokość 100 mm Szerokość obudowy w G 40

958065 40

Cokół o głębokości 24G, Wysokość 50 mm Szerokość
obudowy w G 40

958060 40

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1

950420 100/1

Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 40X24

951980 40X24

Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 40X24

951985 40X24

Błat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem Wymiary w G
40X24

951970 40X24

Maty z rowkowanej maty gumowej Wymiar w G 40X24

951975 40X24

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm

930745 100

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm

930745 125

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm

930745 75

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm

930745 300

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm

930745 200

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm

930745 150

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm

930745 250

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21

914227 HU21

Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 36X20

951910 36X20

Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar
w G 36X20

951885 36X20

Mata do szuflad Wymiar w G 36X20

951830 36X20

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania
Nośność szuflady 200 kg

950180 200