

 GRIDLINE

## Szafka narzędziowa GridLine kompletna z szufladami 75 kg, 46 × 24 G, wys. w mm / liczba szuflad: 800/8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	931405 800/8
GTIN	4062406065713
Klasa artykułu	9GK

### Opis

#### Wykonanie:

Całkowicie wyposażona szafka narzędziowa 50 × 28 G, z szufladami 46 × 24 G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami o rozstawie 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

#### Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

#### wskazówka:

Na czas podnoszenia i transportu szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Grubość materiału: 1,2 mm

Nośność szuflad/szufladopótek: 75 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Pomocnicze środki mocujące: Punch out

Regulacja wysokości co: 25 mm

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 46 × 24

wysokość: 800 mm

szerokość: 1250 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 700 mm

szerokość użytkowa szuflad: 1150 mm

głębokość użytkowa szuflad: 600 mm

## Opis techniczny

szerokość	1250 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	46 × 24
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
Liczba szuflad	8
szerokość użytkowa szuflad	1150 mm
głębokość	700 mm
masa	203 kg
wysokość	800 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	46
wysokość użytkowa	700 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Pomocnicze środki mocujące	Punch out
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	46 × 24 G

## Akcesoria

Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine  
Wysokość frontu szuflady / typ 75/1

950600 75/1

Cokół GridLine ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 100 mm Szerokość obudowy w G 50	958085 50
Cokół GridLine o głębokości 28G, Wysokość 50 mm Szerokość obudowy w G 50	958080 50
Cokół GridLine ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 50	958086 50
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950620 100/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950620 75/1
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 50X28	951980 50X28
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 50X28	951985 50X28
Błat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem Wymiary w G 50X28	951970 50X28
Wymiar w G 50X28	951975 50X28