

 GRIDLINE

Szafka narzędziowa GridLine kompletna z szufladami 200 kg, 46 × 24 G, wys. w mm / liczba szuflad: 1000/6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	931415 1000/6
GTIN	4062406065751
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Całkowicie wyposażona szafka narzędziowa 50 × 28 G, z szufladami 46 × 24 G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami o rozstawie 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Szuflada **50 mm o nośności 75 kg**. Szuflada **od 75 mm o nośności 200 kg**.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Na czas podnoszenia i transportu szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Grubość materiału: 1,2 mm

Nośność szuflad/szufladopółek: 200 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Pomocnicze środki mocujące: Punch out

Regulacja wysokości co: 25 mm

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 46 × 24

wysokość: 1000 mm

szerokość: 1250 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 900 mm
 szerokość użytkowa szuflad: 1150 mm
 głębokość użytkowa szuflad: 600 mm

Opis techniczny

głębokość użytkowa szuflad w G	24
głębokość	700 mm
szerokość	1250 mm
wysokość użytkowa	900 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	46
szerokość użytkowa szuflad	1150 mm
Liczba szuflad	6
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
masa	197 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	46 × 24
wysokość	1000 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Pomocnicze środki mocujące	Punch out
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	46 × 24 G

Akcesoria

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950620 100/1
Cokół GridLine o głębokości 28G, Wysokość 50 mm Szerokość obudowy w G 50	958080 50
Cokół GridLine ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 50	958086 50
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 125/1	950620 125/1
Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950600 75/1
Cokół GridLine ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 100 mm Szerokość obudowy w G 50	958085 50
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 50X28	951980 50X28
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 50X28	951985 50X28
Błat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem Wymiary w G 50X28	951970 50X28
Wymiar w G 50X28	951975 50X28