

Garant**Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260319 25/11
GTIN	4062406065973
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 25/11 mm kod ISO uchwytu: E25S SDUCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 32 mm

Przesunięcie osi L_3 : 16 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	250 mm
kod ISO uchwytu	E25S SDUCR/L11
\varnothing chwytu	25 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
wielk. płytki	11 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	32 mm
wysokość mocowania L_2	24 mm
Przesunięcie osi L_3	16 mm
śruby mocujące	269028 8
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD

Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15