

Garant**Wytaczaki HM, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260321 25/11
GTIN	4062406066079
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 25/11 mm kod ISO uchwytu: E25S SDQCR/L11

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytk skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 32 mm

Przesunięcie osi L_3 : 16 mm

wysokość mocowania L_2 : 24 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	E25S SDQCR/L11
długość całkowita L	250 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
wysokość mocowania L_2	24 mm
śruby mocujące	269028 8
Ø chwytu	25 mm
Przesunięcie osi L_3	16 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm
pasująca wymienna płytk skrawająca	DC.. 11T3..
wielk. płytki	11 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM

&nbsp;

norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500