

Garant GRIDLINE

### Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg, 56×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 1000/6



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 931505 1000/6 |
| GTIN             | 4062406066178 |
| Klasa artykułu   | 9GK           |

#### Opis

##### Wykonanie:

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 60×28G, zszufladami 56×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami co 50 mm lub 2G (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

##### Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

##### wskazówka:

Na czas podnoszenia i transportu szaf należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie. Można stosować jedynie wtykane ścianki działowe GridLine o szerokościach 2G, 4G, 6G, 8G, 10G lub 12 G.

#### Opis techniczny

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| szerokość                  | 1500 mm |
| szerokość użytkowa szuflad | 1400 mm |
| wysokość                   | 1000 mm |
| głębokość użytkowa szuflad | 600 mm  |

## Karta danych

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| głębokość   | 700 mm                           |
| masa  | 224 kg                           |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia | tak                              |
| głębokość użytkowa szuflad w G                            | 24                               |
| wysokość użytkowa szuflad                                 | 900 mm                           |
| liczba drzwi  | 0                                |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G                         | 56×24                            |
| wysokość frontu szuflady                                  | 75 mm                            |
| wysokość frontu szuflady                                  | 125 mm                           |
| wysokość frontu szuflady                                  | 150 mm                           |
| wysokość frontu szuflady                                  | 150 mm                           |
| wysokość frontu szuflady                                  | 200 mm                           |
| wysokość frontu szuflady                                  | 200 mm                           |
| Liczba szuflad  | 6                                |
| wysokość użytkowa   | 900 mm                           |
| szerokość użytkowa szuflad w G                            | 56                               |
| Liczba szufladopótek                                      | 0                                |
| Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości        | nie                              |
| Grubość materiału   | 1,2 mm                           |
| Nośność szuflad/szufladopótek                             | 200 kg                           |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)                    | 100 %                            |
| Prowadnica wysuwana szuflad                               | Blokada wysuwu                   |
| Regulacja wysokości co                                    | 25 mm                            |
| Zamek patentowy   | wkładka modułowa                 |
| Wybór kolorów   | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |
| Atrybut nazwy produktu                                    | 56×24G                           |
| Rodzaj produktu   | Szafa narzędziowa                |

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/931505-1000/6>

---