

 GRIDLINE

## Szafka narzędziowa GridLine kompletna z szufladami 200 kg, 56 × 24 G, wys. w mm / liczba szuflad: 1000/6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	931505 1000/6
GTIN	4062406066178
Klasa artykułu	9GK

### Opis

#### Wykonanie:

Całkowicie wyposażona szafka narzędziowa 60 × 28 G, z szufladami 56 × 24 G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami o rozstawie 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

#### Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

#### wskazówka:

Na czas podnoszenia i transportu szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Grubość materiału: 1,2 mm

Nośność szuflad/szufladopółek: 200 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Pomocnicze środki mocujące: Punch out

Regulacja wysokości co: 25 mm

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 56 × 24

wysokość: 1000 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 900 mm

szerokość użytkowa szuflad: 1400 mm

głębokość użytkowa szuflad: 600 mm

## Opis techniczny

szerokość	1500 mm
szerokość użytkowa szuflad	1400 mm
wysokość	1000 mm
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
głębokość	700 mm
masa	224 kg
głębokość użytkowa szuflad w G	24
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	56 × 24
Liczba szuflad	6
wysokość użytkowa	900 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	56
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Pomocnicze środki mocujące	Punch out
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	56 × 24 G

## Akcesoria

Cokół GridLine ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 100 mm Szerokość obudowy w G 60

958085 60

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950670 75/1
Cokół GridLine o głębokości 28G, Wysokość 50 mm Szerokość obudowy w G 60	958080 60
Cokół GridLine ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 60	958086 60
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 125/1	950670 125/1
Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950650 75/1
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 60X28	951980 60X28
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 60X28	951985 60X28
Błat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem Wymiary w G 60X28	951970 60X28
Wymiar w G 60X28	951975 60X28