

 GRIDLINE

Szafka narzędziowa GridLine kompletna z szufladami 200 kg, 56 × 24 G, wys. w mm / liczba szuflad: 1250/9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	931505 1250/9
GTIN	4062406066215
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Całkowicie wyposażona szafka narzędziowa 60 × 28 G, z szufladami 56 × 24 G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami o rozstawie 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Na czas podnoszenia i transportu szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Grubość materiału: 1,2 mm

Nośność szuflad/szufladopótek: 200 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Pomocnicze środki mocujące: Punch out

Regulacja wysokości co: 25 mm

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 56 × 24

wysokość: 1250 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 1150 mm

szerokość użytkowa szuflad: 1400 mm
 głębokość użytkowa szuflad: 600 mm

Opis techniczny

głębokość	700 mm
szerokość	1500 mm
Liczba szuflad	9
szerokość użytkowa szuflad w G	56
wysokość	1250 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	56 × 24
masa	308 kg
wysokość użytkowa	1150 mm
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
szerokość użytkowa szuflad	1400 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopólek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Pomocnicze środki mocujące	Punch out
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	56 × 24 G

Akcesoria

950670 125/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 125/1

Cokół GridLine ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 60

958086 60

Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1

950650 75/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1

950670 75/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 100/1

950670 100/1

Cokół GridLine ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 100 mm Szerokość obudowy w G 60

958085 60

Cokół GridLine o głębokości 28G, Wysokość 50 mm Szerokość obudowy w G 60

958080 60

Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 60X28

951980 60X28

Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 60X28

951985 60X28

Błat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem Wymiary w G 60X28

951970 60X28

Wymiar w G 60X28

951975 60X28