

 GRIDLINE

Obudowa szafki narzędziowej GridLine do szuflad, 56 × 24 G, wysokość: 1250 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	931535 1250
GTIN	4062406066246
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Obudowa szafki narzędziowej 60 × 28 G, pasująca do szuflad 56 × 24 G. Do mocowania szuflad w rozstawie 25 mm. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Pasuje do :

Szuflady nr 931555; 931556.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej szafki.

Grubość materiału: 1,2 mm

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Pomocnicze środki mocujące: Punch out

Regulacja wysokości co: 25 mm

Zamek patentowy: wkładka modułowa

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1250 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 60

głębokość w G: 28

wysokość użytkowa: 1150 mm

Opis techniczny

głębokość w G	28
masa	84 kg
szerokość	1500 mm
głębokość	700 mm
wysokość użytkowa	1150 mm
szerokość w G	60
wysokość	1250 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Pomocnicze środki mocujące	Punch out
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	56 × 24 G

Akcesoria

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931555 100
Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	931555 150
Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	931555 250
Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931555 75
Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	931555 200

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm

931555 300

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm

931555 125