

Garant GRIDLINE

Szafa podręczna z drzwiami i 3 szufladami, 20×24G, wysokość w mm: 1000**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	932010 1000
GTIN	4062406066260
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Szafa podręczna 24×28G, z szufladami 20×24G. Półka z drzwiami i przegrodą, z regulacją co 25 mm. Drzwi zamykane oddzielnie uchwytem przesuwającym z zamkiem patentowym.

Z 3 szufladami zamykanymi centralnie na zamek patentowy. **Szuflady pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Na czas podnoszenia i transportu szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Opis techniczny

szerokość użytkowa szuflad	500 mm
wkładka gumowa rowkowana z podwyższoną krawędzią z 3 stron	nie

głębokość użytkowa szuflad	600 mm
szerokość	600 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
przyłga drzwiowa	prawe
wysokość użytkowa szuflad	300 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×24
głębokość	700 mm
wysokość użytkowa	900 mm
masa	89 kg
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość użytkowa szuflad w G	20
Liczba szuflad	3
wysokość	1000 mm
ComfortClose	nie
wysokość drzwiczek	600 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	80 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×24G
Rodzaj produktu	Szafki podręczne do maszyn

Akcesoria

Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm	931043 50
Półki Typ 1	932025 1
Uchwyt do pchania do GridLine Typ HU12	914226 HU12
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931043 100
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	931043 150