

Garant

**Oprawki do głowic frezarskich, z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo,
PSC 63 A = 65, \varnothing trzpienia d1: 16 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308547 16
GTIN	4045197703712
Klasa artykułu	31C

Opis**Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu zapewniają spokojniejszą pracę
- powierzchnie funkcyjne konturu zewnętrznego PSC obrobione.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych z rowkiem poprzecznym.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rura chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885; 309893.

Klucz specjalny nr 309840; śruba dociągająca frez nr 309860.

Strategia skrawania: HPC

\varnothing zewn. D: 38 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 16

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 16

Opis techniczny

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	16
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	16

Ø trzpienia d_1	16 mm
Ø zewn. D	38 mm
adapter	PSC 63 A = 65
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Akcesoria

Klucze specjalne do Ø trzpienia 16 mm	309840 16
---------------------------------------	-----------