

## Garant

**Oprawki do głowic frezarskich, z kanałkami doprowadzającymi chłodziwo,  
PSC 63 A = 65,  $\varnothing$  trzpienia d1: 32 mm**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	308547 32
GTIN	4045197703743
Klasa artykułu	31C

### Opis

#### Wykonanie:

- z otworem Balluffchip
- wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu zapewniają spokojniejszą pracę
- powierzchnie funkcyjne konturu zewnętrznego PSC obrobione.

#### Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych z rowkiem poprzecznym.

#### w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

#### Wyp. dodatkowe:

Rura chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885; 309893.

Klucz specjalny nr 309840; śruba dociągająca frez nr 309860.

Strategia skrawania: HPC

$\varnothing$  zewn. D: 63 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 32

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 32

### Opis techniczny

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	32
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	32

Ø trzpienia $d_1$	32 mm
Ø zewn. D	63 mm
adapter	PSC 63 A = 65
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

---

## Aksesoria

Klucze specjalne do Ø trzpienia 32 mm	309840 32
---------------------------------------	-----------